

## Sident™ Light Body



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Консистенция (мм)	> 36 мм	
Время смешивания (сек)	в картриджах	автоматическое смешивание
Пропорция	база: катализатор	1 : 1
Рабочее время (сек)	более 1 мин	
Цвет	база: зеленая	катализатор: белый
Время затвердевания (во рту)	4 мин	
Напряжение сжатия (%)	в пределах 10%	
Упругое восстановление (%)	> 99.5%	
Пространственная стабильность (%)	в пределах 0.2%	
Точность проснятия	0,02 мм	
Точность воспроизведения деталей в гипсе	0,05 мм	

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ

**\$8,95** - 1 картридж (база + катализатор) по 50 мл каждый, 6 насадок для смешивания, 3 интраоральные насадки

**\$44,75** - 1 упаковка: 5 картриджей (база + катализатор) по 50 мл каждый, 30 насадок для смешивания, 15 интраоральных насадок

## Sident™ Regular Body



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Консистенция (мм)	31 ~ 41 мм	
Время смешивания (сек)	в картриджах	автоматическое смешивание
Пропорция	база: катализатор	1 : 1
Рабочее время (сек)	более 1 мин	
Цвет	база: голубая	катализатор: белый
Время затвердевания (во рту)	4 мин	
Напряжение сжатия (%)	в пределах 10%	
Упругое восстановление (%)	> 99.5%	
Пространственная стабильность (%)	в пределах 0.2%	
Точность проснятия	0,02 мм	
Точность воспроизведения деталей в гипсе	0,05 мм	

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ

**\$8,95** - 1 картридж (база + катализатор) по 50 мл каждый, 6 насадок для смешивания, 3 интраоральные насадки

**\$44,75** - 1 упаковка: 5 картриджей (база + катализатор) по 50 мл каждый, 30 насадок для смешивания, 15 интраоральных насадок

# Sildent™ Heavy Body



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Консистенция (мм)	в пределах 35 мм	
Время смешивания (сек)	в картриджах	автоматическое смешивание
	в тубах	30 сек
Пропорция	база: катализатор	1 : 1
Рабочее время (сек)	более 1 мин	
Цвет	база: пурпурная	катализатор: белый
Время затвердевания (во рту)	4 мин	
Напряжение сжатия (%)	в пределах 10%	
Упругое восстановление (%)	> 99.5%	
Пространственная стабильность (%)	в пределах 0.2%	
Точность проснятия	0,05 мм	
Точность воспроизведения деталей в гипсе	0,05 мм	

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ

**\$8,95** - 1 картридж (база + катализатор) по 50 мл каждый, 6 насадок для смешивания

**\$44,75** - 1 упаковка: 5 картриджей (база + катализатор) по 50 мл каждый, 30 насадок для смешивания

# Sildent™ Putty



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Консистенция (мм)	в пределах 35 мм	
Время смешивания (сек)	в банках	ручное смешивание (60 сек)
	в тубах	30 сек
Пропорция	база: катализатор	1 : 1
Рабочее время (сек)	более 1 мин 40 сек	
Цвет	база: фиолетовая	катализатор: белый
Время затвердевания (во рту)	5 мин	
Напряжение сжатия (%)	в пределах 2.4%	
Упругое восстановление (%)	> 99.5%	
Пространственная стабильность (%)	в пределах 0.11%	
Точность проснятия	0,75 мм	

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ

**\$48,60** - База 300 мл + катализатор 300 мл (2 банки + 2 мерных ложки)

## ДИСТРИБЬЮТОР В РФ

[AvosDent](http://AvosDent.ru)

117420, Москва, ул. Наметкина, д. 10А

Тел.: +7 (495) 739-50-24

[sales@avosdent.ru](mailto:sales@avosdent.ru)

[www.avosdent.ru](http://www.avosdent.ru)

СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ HRS ЗАФИКСИРОВАНА В ДОЛЛАРАХ. ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ДОЛЛАРА ЦБ НА ДЕНЬ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА + 2% КОНВЕРТАЦИЯ. СЧЕТ ПОДЛЕЖИТ ОПЛАТЕ В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ. В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ СЧЕТ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСЧЕТУ.